

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X70

Artikelnummer	53520.160.070
Merk	-
UBB	954351900202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319074
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Technische tekening

