

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X80

Artikelnummer	53520.160.080
Merk	-
UBB	500571363976
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130691
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	80
P	2
s	24

Technische tekening

