

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X130

Artikelnummer	53520.160.130
Merk	-
UBB	500571364214
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130721
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	130 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Technische tekening

