

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X40

Artikelnummer	53520.200.040
Merk	-
UBB	950351839879
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319081
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Technische tekening

