

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X45

Artikelnummer	53520.200.045
Merk	-
UBB	500571364545
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130752
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	45 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Technische tekening

