

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X50

Artikelnummer 53520.200.050

Merk -

UBB 950351839952

UNSPSC 31161620

EAN 8715492319098

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

Technische tekening

