

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X55

Artikelnummer	53520.200.055
Merk	-
UBB	500500020341
UNSPSC	31161620
EAN	8715494231084
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	55 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	55
P	2.5
s	30

Technische tekening

