

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X60

Artikelnummer	53520.200.060
Merk	-
UBB	950351912205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319104
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Technische tekening

