

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X65

Artikelnummer	53520.200.065
Merk	-
UBB	500571364628
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130769
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
P	2.5
s	30

Technische tekening

