

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X75

Artikelnummer	53520.200.075
Merk	-
UBB	500571364883
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130783
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Technische tekening

