

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X110

Artikelnummer	53520.200.110
Merk	-
UBB	500571365203
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130820
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

Technische tekening

