

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X140

Artikelnummer	53520.200.140
Merk	-
UBB	500571365534
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130851
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	140 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5
s	30

Technische tekening

