

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X60

Artikelnummer 53520.240.060

Merk -

UBB 950351840273

UNSPSC 31161620

EAN 8715492319135

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Technische tekening

