

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X75

Artikelnummer	53520.240.075
Merk	-
UBB	500571366037
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130905
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Technische tekening

