

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X120

Artikelnummer	53520.240.120
Merk	-
UBB	500571366375
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130936
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technische tekening

