



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X30

Artikelnummer 53570.080.030

Merk -

UBB 950351842410

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319470

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	30
P	1.25
s	6

Technische tekening

