

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X40



Artikelnummer 53570.080.040

Merk -

UBB 950351842584

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319487

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	40
P	1.25
s	6

Technische tekening

