



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X70

Artikelnummer 53570.080.070

Merk -

UBB 500571284289

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541817

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	70
P	1.25
s	6

Technische tekening

