



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X16

Artikelnummer	53570.100.016
Merk	-
UBB	950351842824
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319555
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	16
P	1.5
s	8

Technische tekening

