



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X25

Artikelnummer	53570.100.025
Merk	-
UBB	950351843087
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319579
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	25
P	1.5
s	8

Technische tekening

