

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X30



Artikelnummer 53570.100.030

Merk -

UBB 950351843160

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319586

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	30
P	1.5
s	8

Technische tekening

