



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X50

Artikelnummer	53570.100.050
Merk	-
UBB	950351843400
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319616
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	50
P	1.5
s	8

Technische tekening

