



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X65

Artikelnummer 53570.100.065

Merk -

UBB 500571284776

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541855

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	65
P	1.5
s	8

Technische tekening

