



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X120

Artikelnummer 53570.100.120

Merk -

UBB 500571285278

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541893

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	120 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	120
P	1.5
s	8

Technische tekening

