



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X130

Artikelnummer 53570.100.130

Merk -

UBB 500571285351

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136426

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	130
P	1.5
s	8

Technische tekening

