



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X45

Artikelnummer 53570.120.045

Merk -

UBB 955351195230

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319692

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	45
P	1.75
s	10

Technische tekening

