



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X65

Artikelnummer 53570.120.065

Merk -

UBB 500571285682

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136457

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	65
P	1.75
s	10

Technische tekening

