



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X75

Artikelnummer 53570.120.075

Merk -

UBB 500571285765

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541930

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	75
P	1.75
s	10

Technische tekening

