



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X80

Artikelnummer 53570.120.080

Merk -

UBB 500571285849

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136471

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	80
P	1.75
s	10

Technische tekening

