



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X90

Artikelnummer	53570.120.090
Merk	-
UBB	500571285922
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541954
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	90
P	1.75
s	10

Technische tekening

