



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X100

Artikelnummer 53570.120.100

Merk -

UBB 500571286003

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136495

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	100
P	1.75
s	10

Technische tekening

