



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X25

Artikelnummer 53570.160.025

Merk -

UBB 500571286755

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136563

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	25 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	25
P	2
s	14

Technische tekening

