

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X50



Artikelnummer 53570.160.050

Merk -

UBB 950351844499

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319753

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	50
P	2
s	14

Technische tekening

