

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X70



Artikelnummer	53570.160.070
Merk	-
UBB	955351195495
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319777
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	70
P	2
s	14

Technische tekening

