



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X80

Artikelnummer 53570.160.080

Merk -

UBB 500571287175

UNSPSC 31161605

EAN 8715494542050

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	80
P	2
s	14

Technische tekening

