



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X100

Artikelnummer	53570.160.100
Merk	-
UBB	500571287332
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542074
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	100
P	2
s	14

Technische tekening

