



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X50

Artikelnummer 53570.200.050

Merk -

UBB 950351844648

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319784

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	50
P	2.5
s	17

Technische tekening

