



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X80

Artikelnummer	53570.200.080
Merk	-
UBB	500571287662
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542098
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	80
P	2.5
s	17

Technische tekening

