

## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X100



Artikel nummer	53570.200.100
Merk	-
UBB	950351844986
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319814
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	100
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912

### Technische specificatie

### Technische tekening

