



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X80

Artikelnummer 53570.240.080

Merk -

UBB 500571288405

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136730

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	80
P	3
s	19

Technische tekening

