



D-Sluiting lang met onverliesbare bout Roestvaststaal (RVS) A4 6MM

Artikelnummer	54113.060.001
Merk	-
UBB	500617523955
UNSPSC	31162400
EAN	4043377191489
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4

Standaarden

Technische specificatie

A	12
≈ Breukkracht (N)	16000
L (mm)	43
Ø	6

Technische tekening

