

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X30

Artikelnummer 55000.050.030

Merk -

UBB 950351845223

UNSPSC 31161620

EAN 8715492319951

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30

Technische tekening



P

0.8

s

8

