

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X100

Artikelnummer	55000.050.100
Merk	-
UBB	500571366946
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143813
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	100

Technische tekening



P

0.8

s

8

