

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X25

Artikelnummer 55000.060.025

Merk -

UBB 500571367027

UNSPSC 31161620

EAN 8715494143820

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	25

Technische tekening



P

1

s

10
