

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X30

Artikelnummer	55000.080.030
Merk	-
UBB	500571367282
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143844
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30

Technische tekening



P 1.25

s 13