

## Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X45

Artikelnummer 55000.080.045

Merk -

UBB 950351847120

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320230

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M8                     |
| Lengte                   | 45 mm                  |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 28  |
| b (min.): L≤125mm         | 22  |
| d-D                       | M8  |
| k                         | 5.3 |
| L (mm)                    | 45  |

### Technische tekening



P 1.25

s 13

-----