

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X75

Artikelnummer	55000.080.075
Merk	-
UBB	951351769801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320292
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	75 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75

Technische tekening



P 1.25

s 13