

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X180

Artikelnummer	55000.080.180
Merk	-
UBB	951351770460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320407
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	180

Technische tekening



P 1.25

s 13
