

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M14X120

Artikelnummer	55000.140.120
Merk	-
UBB	951351772854
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320995
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 120

P 2

s 22