

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X240

Artikelnummer	55000.160.240
Merk	-
UBB	951351774009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321251
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	240 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 240

P 2

s 24